


Nožný ventil s aretáciou FPB-3-1/4

Číslo dielu: 526984

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 bistabilný
Spôsob ovládania	manuálne
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	550 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	G1/4
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...10 bar
Konštrukcia	Tanier-sedlo
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Menovitá šírka	7 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob riadenia	priamo
Smer prietoku	nereverzibilné
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Ovládacia sila	31.5 N
Hmotnosť výrobku	610 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Pneumatický prípoj 3	G1/4
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok