

# Jemný filter MS6N-LFM

Číslo dielu: 527671

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konštrukčný rad                    | MS                                                                                                                      |
| Veľkosť                            | 6                                                                                                                       |
| Konštrukcia                        | Filter s vláknami                                                                                                       |
| Jemnosť filtra                     | 0.01 µm...1 µm                                                                                                          |
| Odpúšťanie kondenzátu              | plnoautomatické<br>plnoautomatické, elektricky ovládané<br>manuálne, tlačidlom<br>manuálne, otáčaním<br>poloautomatické |
| Prevádzkový tlak                   | 0 MPa...2 MPa<br>0 bar...20 bar<br>0 psi...290 psi                                                                      |
| Prevádzkové médium                 | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:::4]<br>Inertné plyny                                                          |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe  | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [3:::2]<br>Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [5:::3]                          |
| Ochrana nádobiek                   | Plastový ochranný kôš<br>zabudovaný ako kovová nádoba                                                                   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                                                              |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                       |
| Vhodnosť pre potravinárstvo        | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                                                                               |
| Teplota média                      | -10 °C...60 °C                                                                                                          |
| Teplota okolia                     | -10 °C...60 °C                                                                                                          |
| Indikácia tlakovej diferencie      | Optický ukazovateľ<br>so snímačom tlaku                                                                                 |
| Povolenie                          | c UL us - Recognized (OL)                                                                                               |
| Spôsob upevnenia                   | Montáž do vedenia<br>s príslušenstvom<br>voliteľne:                                                                     |
| Montážna poloha                    | zvisle +/- 5°                                                                                                           |
| Materiál telesa                    | Hliníkový tlakový odliatok                                                                                              |
| Materiál filtra                    | Borsilikátové vlákno                                                                                                    |
| Materiál tesnení                   | NBR                                                                                                                     |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                                                                                                          |