

Filter s aktivnym uhlím MS4N-LFX

Číslo dielu: 527700

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	4
Konštrukčný rad	MS
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Odpúšťanie kondenzátu	plnoautomatické manuálne, otáčaním poloautomatické
Konštrukcia	Filter s aktivnym uhlím
Ochrana nádobiek	Plastový ochranný kôš zabudovaný ako kovová nádoba
Prevádzkový tlak	0 bar...14 bar
Max. normálny prietok pre triedu čistoty vzduchu	360 l/min
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Prevádzkové médium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Teplota média	5 °C...30 °C
Zvyškový obsah oleja	0.003 mg/m³
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s príslušenstvom voliteľne:
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál filtra	Aktívne uhlie
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok