


Batéria tlakových regulačných ventilov LRB-1/4-D-O-K2-MINI

Číslo dielu: 528954

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Mini
Konštrukčný rad	D
Ochrana proti manipulácii	Otočný ovládač s aretáciou
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	priamo riadený membránový regulačný ventil s priebežným napájaním tlakom
Funkcia regulátora	Výstupný tlak konštantný s kompenzáciou napájacieho tlaku so sekundárnym odvetraním
Indikácia tlaku	G1/8 pripravený
Prevádzkový tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Rozsah regulácie tlaku	0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi
Max. tlaková hysteréza	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	1600 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	760 g
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Materiál pripojovacej dosky	Zinkový tlakový odliatok
Materiál obslužných dielov	PA
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok