


# Batéria tlakových regulačných ventilov LRB-1/2-D-O-K2-MIDI

Číslo dielu: 528959

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                                    | Midi                                                                                      |
| Konštrukčný rad                                            | D                                                                                         |
| Ochrana proti manipulácii                                  | Otočný ovládač s aretáciou                                                                |
| Montážna poloha                                            | ľubovoľná                                                                                 |
| Konštrukcia                                                | priamo riadený membránový regulačný ventil<br>s priebežným napájaním tlakom               |
| Funkcia regulátora                                         | Výstupný tlak konštantný<br>s kompenzáciou napájacieho tlaku<br>so sekundárnym odvetraním |
| Indikácia tlaku                                            | G1/4 pripravený                                                                           |
| Prevádzkový tlak                                           | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                                                       |
| Rozsah regulácie tlaku                                     | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi                              |
| Max. tlaková hysteréza                                     | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                                            |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 3200 l/min                                                                                |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                             |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                         |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe                          | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                             |
| Teplota média                                              | -10 °C...60 °C                                                                            |
| Teplota okolia                                             | -10 °C...60 °C                                                                            |
| Hmotnosť výrobku                                           | 1950 g                                                                                    |
| Spôsob upevnenia                                           | s príslušenstvom                                                                          |
| Pneumatický prípoj 1                                       | G1/2                                                                                      |
| Pneumatický prípoj 2                                       | G3/8                                                                                      |
| Materiál pripojovacej dosky                                | Zinkový tlakový odliatok                                                                  |
| Materiál obslužných dielov                                 | PA                                                                                        |
| Materiál tesnení                                           | NBR                                                                                       |
| Materiál telesa                                            | Zinkový tlakový odliatok                                                                  |