


Merná jednotka ASDLP-80- -X

číslo dielca: 529084

FESTO

Odmeriavacia jednotka SDLP je uchytená na na DLP valec pomocou drážok. Je možná aj dodatočná montáž jednotiek SDLP na pohony DLP.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX)
ATEX- kategória plyn	II 2G
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	c T6
ATEX- kategória prach	II 2D
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach	c 80°C
Ex-Teplota okolia	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Maximálna posuvová rýchlosť	0,05 m/s
Zdvih	50 ... 600 mm
Konštrukčné vyhotovenie	vreteno s prevodovkou
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia, Kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia, Teleso klzného vedenia	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia, Montážne rozranie klzného vedenia	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia, Montážna svorka	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia, Spojovacia tyč	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia, Ložiskové tesnenie	NBR
Materiálová informácia, Tesnenie piestnej tyče	TPE-U(PU)
Prevod zdvihu na uhol pootočenia	40 ... 120 deg
Spôsob ochrany	IP67
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3