


Unášač FKC-8/12

Číslo dielu: 529350

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	8/12
Radiálna odchýlka +/-	2.5 s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Krátkodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	1100 N
Dlhodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	550 N
Hmotnosť výrobku	29.3 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál kĺbu	PA-zosílený
Materiál guľového čapu	vysokolegovaná oceľ
Materiál dosky	Hliníková tvárna zliatina