

Maznica MS4-LOE-1/8-R

Číslo dielu: 529413

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	4
Konštrukčný rad	MS
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Konštrukcia	Štandardná proporcionálna maznica s olejovou hmlou
Max. množstvo naplnenia oleja	30 cm ³
Ochrana nádobiek	Plastový ochranný kôš
Prevádzkový tlak	1 bar...12 bar
Minimálny prietok pre funkciu maznice	40 l/min
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	1100 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota média	-10 °C...60 °C
Viskozita oleja	ISO VG 32
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	194 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s príslušenstvom voliteľne:
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 2	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC