


# Filter s aktivním uhlím MS4-LFX-1/4-R-Z

Číslo dílu: 529468

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                            | Hodnota                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Veľkosť                                          | 4                                                   |
| Konštrukčný rad                                  | MS                                                  |
| Montážna poloha                                  | zvisle +/- 5°                                       |
| Konštrukcia                                      | Filter s aktivním uhlím                             |
| Ochrana nádobiek                                 | Plastový ochranný kôš                               |
| Prevádzkový tlak                                 | 0 bar...14 bar                                      |
| Max. normálny prietok pre triedu čistoty vzduchu | 360 l/min                                           |
| Prevádzkové médium                               | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]              |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK               | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii          |
| Zhoda s LABS                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| Skladovacia teplota                              | -10 °C...60 °C                                      |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe                | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]              |
| Teplota média                                    | 5 °C...30 °C                                        |
| Zvyškový obsah oleja                             | 0.003 mg/m³                                         |
| Teplota okolia                                   | -10 °C...60 °C                                      |
| Hmotnosť výrobku                                 | 190 g                                               |
| Spôsob upevnenia                                 | Montáž do vedenia<br>s príslušenstvom<br>voliteľne: |
| Pneumatický prípoj 1                             | G1/4                                                |
| Pneumatický prípoj 2                             | G1/4                                                |
| Pokyny k materiálu                               | V zhode s RoHS                                      |
| Materiál filtra                                  | Aktivne uhlie                                       |
| Materiál telesa                                  | Hliníkový tlakový odliatok                          |
| Materiál nádoby                                  | PC                                                  |