

Maznica MS6-LOE-1/2-U

Číslo dielu: 529777

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	6
Konštrukčný rad	MS
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Konštrukcia	Štandardná proporcionálna maznica s olejovou hmlou
Max. množstvo naplnenia oleja	80 cm ³
Ochrana nádobiek	zabudovaný ako kovová nádoba
Prevádzkový tlak	1 bar...16 bar
Minimálny prietok pre funkciu maznice	50 l/min
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	7200 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota média	-10 °C...60 °C
Viskozita oleja	ISO VG 32
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	810 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s príslušenstvom voliteľne:
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	Hliníková tvárna zliatina