

# Maznica MS6-LOE-3/8-U

Číslo dielu: 529785

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                                    | 6                                                              |
| Konštrukčný rad                                            | MS                                                             |
| Montážna poloha                                            | zvisle +/- 5°                                                  |
| Konštrukcia                                                | Štandardná proporcionálna maznica s olejovou hmlou             |
| Max. množstvo naplnenia oleja                              | 80 cm <sup>3</sup>                                             |
| Ochrana nádobiek                                           | zabudovaný ako kovová nádoba                                   |
| Prevádzkový tlak                                           | 1 bar...16 bar                                                 |
| Minimálny prietok pre funkciu maznice                      | 50 l/min                                                       |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 5300 l/min                                                     |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertné plyny |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                    | Možnosť prevádzky s mazaním                                    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                     |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Skladovacia teplota                                        | -10 °C...60 °C                                                 |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                                | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                      |
| Teplota média                                              | -10 °C...60 °C                                                 |
| Viskozita oleja                                            | ISO VG 32                                                      |
| Teplota okolia                                             | -10 °C...60 °C                                                 |
| Hmotnosť výrobku                                           | 810 g                                                          |
| Spôsob upevnenia                                           | Montáž do vedenia<br>s príslušenstvom<br>voliteľne:            |
| Pneumatický prípoj 1                                       | G3/8                                                           |
| Pneumatický prípoj 2                                       | G3/8                                                           |
| Pokyny k materiálu                                         | V zhode s RoHS                                                 |
| Materiál telesa                                            | Hliníkový tlakový odliatok                                     |
| Materiál nádoby                                            | Hliníková tvárna zliatina                                      |