

Príruba motora EAMF-A-44A/B-70A

Číslo dielu: 529943

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	150 g
Kód rozhrania vstupu motora	70A
Kód rozhrania pre teleso spojky	44A 44B
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS