


Spojka

EAMC-40-66-12-19

číslo dielca: 529952

FESTO

pre elektromechanický pohon so servomotorom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	12 mm
Priemer držiaka 2	19 mm
Velkosť	40
Menovitá dĺžka	66 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	6.500 1/min
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	42,3 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	21 Nm
Hmotnosť výrobku	139 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS