

# Tlakový regulačný ventil MS6-LR-1/4-D5-AS

Číslo dielu: 529995

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                                    | 6                                                                                   |
| Konštrukčný rad                                            | MS                                                                                  |
| Ochrana proti manipulácii                                  | Otočný ovládač s aretáciou uzamykateľné s príslušenstvom                            |
| Montážna poloha                                            | ľubovoľná                                                                           |
| Konštrukcia                                                | Tlakový regulačný ventil s manometrom                                               |
| Funkcia regulátora                                         | Výstupný tlak konštantný s kompenzáciou napájacieho tlaku so sekundárnym odvetraním |
| Indikácia tlaku                                            | s manometrom                                                                        |
| Prevádzkový tlak                                           | 0.8 bar...20 bar                                                                    |
| Rozsah regulácie tlaku                                     | 0.3 bar...4 bar                                                                     |
| Max. tlaková hysteréza                                     | 0.25 bar                                                                            |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 2400 l/min                                                                          |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertné plyny                      |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                    | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)                           |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                          |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                   |
| Skladovacia teplota                                        | -10 °C...60 °C                                                                      |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                                | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                                           |
| Teplota média                                              | -10 °C...60 °C                                                                      |
| Teplota okolia                                             | -10 °C...60 °C                                                                      |
| Hmotnosť výrobku                                           | 730 g                                                                               |
| Spôsob upevnenia                                           | Montáž do čelného panela<br>Montáž do vedenia s príslušenstvom<br>voliteľne:        |
| Pneumatický prípoj 1                                       | G1/4                                                                                |
| Pneumatický prípoj 2                                       | G1/4                                                                                |
| Pokyny k materiálu                                         | V zhode s RoHS                                                                      |
| Materiál obslužných dielov                                 | PA<br>POM                                                                           |

| Charakteristický znak      | Hodnota                   |
|----------------------------|---------------------------|
| Materiál tesnení           | NBR                       |
| Materiál telesa            | Hliníkový tlakový odlatok |
| Materiál membrány          | NBR                       |
| Materiál deliaceho taniera | POM                       |