

Spojka
EAMC-B-15-22-5-5
Číslo dielu: 530085

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	5 s
Upínací priemer 2	5 s
Veľkosť	15
Menovitá dĺžka	22 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	12000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0.13 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	1 Nm
Hmotnosť výrobku	6 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS