

# Spojková zásuvka KD3-1/4-A

Číslo dielu: 531626

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	5 s
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	185 l/min...594 l/min
Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778	200.5 l/min...643.9 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Menovitý uťahovací moment	9.5 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý uťahovací moment	± 15 %
Hmotnosť výrobku	35 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál pružiny	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa	Mosadz, poniklovaná
Materiál tesnenia závitú	PA66-GF30 / TPE-U
Materiál závitovej časti	Mosadz, poniklovaná
Materiál guľičky	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Materiál rozperného krúžka	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa ventilu	Mosadz
Materiál, uvoľňovací krúžok	Nickel-plated brass