

Spojková zásuvka KD3-CK-6

Číslo dielu: 531630

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	4.9 s
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	180 l/min...468 l/min
Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778	195.1 l/min...507.3 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	32 g
Pneumatický prípoj 1	pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 6 mm s prevlečnou maticou
Materiál prevlečnej matice	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál pružiny	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa	Mosadz, poniklovaná
Materiál guľičky	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Materiál rozperného krúžka	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa ventilu	Mosadz
Materiál, uvoľňovací krúžok	Nickel-plated brass