

Zásuvka spojky KDS6-1/2-I


číslo dielca: 531652

Výbehový typ

FESTO

[samouzatvárací, pre bezpečnostnú spojku podľa ISO 4414](#)

[Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	7,2 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,5 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	1.782 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Osvedčenie	BIA TÜV
Menovitý uťahovací moment	32,5 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	121 g
Pneumatická prípojka 1	vnútorný závit G1/2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS