

Konektor spojky

KS2-M5-A

Číslo dielu: 531658

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	2.4 s
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	85 l/min...136 l/min
Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778	92.1 l/min...147.4 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Menovitý ťahovací moment	0.85 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 15 %
Hmotnosť výrobku	5 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit M5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnenia závitu	NBR nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Informácie o materiáli	Mosadz, poniklovaná