

Konektor spojky

KS3-1/8-I

Číslo dielu: 531668

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	4.95 s
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	225 l/min...617 l/min
Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778	243.9 l/min...668.8 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Menovitý ťahovací moment	5 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 15 %
Hmotnosť výrobku	16 g
Pneumatický prípoj 1	Vnútorň závit G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Informácie o materiáli	Mosadz, poniklovaná