

Konektor spojky KS4-1/2-I

Číslo dielu: 531680

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	7.85 s
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	756 l/min...1314 l/min
Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778	819.5 l/min...1424.4 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Menovitý ťahovací moment	32.5 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	57 g
Pneumatický prípoj 1	Vnútorý závit G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Informácie o materiáli	Mosadz, poniklovaná