



# rozbočovací ventil MS6N-FRM-1/2-Y-Z

číslo dielca: 531975

FESTO

s tlakovým spínačom, bez ukazovateľa, smer prietoku vzduchu zprava doľava.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Odbočovací modul
Pracovný tlak	0 ... 12 bar
Nominálny prietok v hlavnom smere prietoku 1->2	13.000 l/min
Nominálny prietok, výstup nahor	6.700 l/min
Nominálny prietok, výstup nadol	8.000 l/min
Pracovné médium	stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	778 g
Pneumatická prípojka 1	NPT1/2-14
Pneumatická prípojka 2	NPT1/2-14
Pneumatická prípojka 3	NPT1/2-14
Pneumatická prípojka 4	NPT1/2-14
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok