

Pomalo nábehový ventil MS4N-DL-1/4

Číslo dielu: 531991

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia odvetrávania	je možné škrtenie
Spôsob ovládania	pneumatický
Montážna poloha	ľubovoľná
Pomocné ručné ovládanie	žiadne
Konštrukcia	Piest-sedlo
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Spôsob riadenia	priamo
Napájanie riadiacim vzduchom	externé
Smer prietoku	nereverzibilné
Funkcia ventilu	2/2
Prevádzkový tlak	4 bar...14 bar
Hodnota b	0.45
Hodnota C	9.6 l/sbar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	2000 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	213 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s príslušenstvom voliteľne:
Pneumatický prípoj 1	1/4 NPT
Pneumatický prípoj 2	1/4 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok

