


Pomalo nábehový ventil MS4N-DE-1/8-V110

Číslo dielu: 532004

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ovládania	elektrický
Montážna poloha	ľubovoľná
Pomocné ručné ovládanie	s aretáciou tlačidlom
Konštrukcia	Piest-sedlo
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Spôsob riadenia	nepriamo riadený
Napájanie riadiacim vzduchom	interný
Smer prietoku	nereverzibilné
Funkcia ventilu	2/2
Indikátor spínacej polohy	s príslušenstvom
Prevádzkový tlak	4 bar...14 bar
Hodnota b	0.5
Hodnota C	4.6 l/sbar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	1000 l/min
Doba zopnutia	100%
Parametre cievky	110 V AC: 50/60 Hz, spínací výkon 3,0 VA, pridržiavací výkon 2,4 VA
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota média	-10 °C...60 °C
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	263 g
Elektrický prípoj	Tvar C Zástrčka podľa DIN EN 175301-803 štvorhranná konštrukcia
Indikácia stavu signálu	s príslušenstvom

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s príslušenstvom voliteľne:
Pneumatický prípoj 1	1/8 NPT
Pneumatický prípoj 2	1/8 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok