

Zástrčka
FBS-SUB-9-BU-IB-B
Číslo dielu: 532218

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	20 mm
Výška	62 mm
Dĺžka	61 mm
Protokol	INTERBUS®
Prídavné funkcie	Integrovaný mostík RBST
Hmotnosť výrobku	60 g
Rozhranie prevádzkovej zbernice	1 x 5 ks pružinové svorky
Prípustný priemer kábla	5 s...10 s
Druh krytia	IP65 IP67 v zmontovanom stave podľa IEC 60529
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 % nekondenzujúca
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosilnený PA
Materiál prevlečnej matice	Mosadz
Materiál skrutiek	Oceľ
Materiál tesnení	NBR