

Zástrčka
FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B
Číslo dielu: 532219

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	20 mm
Výška	62 mm
Dĺžka	61 mm
Protokol	CAN
Hmotnosť výrobku	60 g
Rozhranie prevádzkovej zbernice	2 x 5 pružinových svoriek
Pokyny k rozhraniu prevádzkovej zbernice	BUS In - BUS Out paralelne zapojené
Prípustný priemer kábla	5 s...10 s
Druh krytia	IP65 IP67 v zmontovanom stave podľa IEC 60529
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 % nekondenzujúca
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosilnený PA
Materiál prevlečnej matice	Mosadz
Materiál skrutiek	Oceľ
Materiál tesnení	NBR