


Nástrčný prípoj QB-M5-3/16-U-M

Číslo dielu: 533211

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	0.098 in
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	Tesniaci krúžok
Tvar	priamy tvar
Veľkosť balenia	10
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Klasifikácia Maritime	pozri certifikát
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Menovitý uťahovací moment	0.5 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý uťahovací moment	± 10 %
Hmotnosť výrobku	0.275 oz
Spôsob upevnenia	Vonkajší šesťhran SW12
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit M5
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 3/16"
Teplota okolia vo °F	32 °F...140 °F
Farba uvoľňovacieho krúžku	sivá
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PBT
Materiál tesnenia závitu	NBR
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál časti na upnutie hadice	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ