

Špirálová plastová hadica PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4

Číslo dielu: 533463

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	2.4 m
Vonkajší priemer	9.5 mm
Dĺžka bloku	0.889 m
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	50 mm
Vnútorňý priemer	6.4 mm
Priemer vinutia	42 mm
Počet závitov	21
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.95 bar...15 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 °C...60 °C
Menovitý ťahovací moment	11 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	180 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G1/4
Pneumatický prípoj 2	Vonkajší závit G1/4
Farba	modrá
Shore tvrdosť	A 87 +/- 3
Materiál pripojovacieho závitu	Mosadz poniklované
Materiál, ochrana pred zalomením	POM
Materiál hadice	TPE-U(PU)