

Špirálová plastová hadica PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

Číslo dielu: 533466

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	4.8 m
Vonkajší priemer	11.7 mm
Dĺžka bloku	1.172 m
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	65 mm
Vnútorňý priemer	7.9 mm
Priemer vinutia	51 mm
Počet závitov	41
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.95 bar...13 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 °C...60 °C
Menovitý ťahovací moment	12.5 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	480 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G3/8
Pneumatický prípoj 2	Vonkajší závit G3/8
Farba	modrá
Shore tvrdosť	A 87 +/- 3
Materiál pripojovacieho závitu	Mosadz poniklované
Materiál, ochrana pred zalomením	POM
Materiál hadice	TPE-U(PU)