

Prevlečná matica
MCK-PK-3-KD
Číslo dielu: 533672

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Vnútorný závit M6x0,75
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Pneumatický prípoj 1	pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm pre nástrčnú vsuvku vnútorného priemeru 3 mm s prevlečnou maticou
Materiál prevlečnej matice	Hliníkový tlakový odliatok, poniklovaný
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS