

Kombinácia zariadení na úpravu vzduchu MSB4N-1/4-FRC1:J5M1

Číslo dielu: 533947

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	4
Konštrukčný rad	MS
Ochrana proti manipulácii	Otočný ovládač s integrovaným zámkom
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Jemnosť filtra	40 µm
Odpúšťanie kondenzátu	manuálne, otáčaním
Konštrukcia	Filter s regulačným ventilom s manometrom Štandardná proporcionálna maznica s olejovou hmlou
Funkcia regulátora	Výstupný tlak konštantný s kompenzáciou napájacieho tlaku so sekundárnym odvetraním so spätným prúdením
Ochrana nádobiek	Plastový ochranný kôš
Indikácia tlaku	s manometrom
Prevádzkový tlak	1,5 bar...14 bar
Rozsah regulácie tlaku	1 bar...12 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	1400 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	500 g
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	1/4 NPT
Pneumatický prípoj 2	1/4 NPT
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC

