

## Zaslepovacia zátka B-1/4-50

Číslo dielu: 534214

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                           | Hodnota              |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Veľkosť balenia                                 | 50                   |
| Zodpovedá norme                                 | DIN 908              |
| Zhoda s LABS                                    | VDMA24364-B1/B2-L    |
| Menovitý ťahovací moment                        | 11 Nm                |
| Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment | ± 10 %               |
| Hmotnosť výrobku                                | 15 g                 |
| Spôsob upevnenia                                | Vnútorň šesťhran SW6 |
| Pneumatický prípoj 1                            | Vonkajší závit G1/4  |
| Pokyny k materiálu                              | V zhode s RoHS       |
| Materiál zaslepovacej zátky                     | Pozinkovaná oceľ     |
| Materiál o-krúžka                               | PA<br>TPE-U(PUR)     |