

**Tlmič hluku**  
**UC-M5-50**  
Číslo dielu: 534217

**FESTO**



**Údajový list**

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Montážna poloha                         | ľubovoľná                                    |
| Veľkosť balenia                         | 50                                           |
| Prevádzkový tlak                        | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar              |
| Prietok proti atmosfére                 | 350 l/min                                    |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Možnosť prevádzky s mazaním                  |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Hladina akustického tlaku               | 60 dB(A)                                     |
| Teplota okolia                          | -10 °C...70 °C                               |
| Hmotnosť výrobku                        | 0.4 g                                        |
| Pneumatický prípoj                      | M5                                           |
| Materiál tlmiacej vložky                | PE                                           |
| Materiál naskrutkovacieho čapu          | PE                                           |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                               |