

Prípojovacia doska CDSV5.0-AS-1/8

Číslo dielu: 534434

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Max. počet ventilových pozícií	1
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-5 °C...50 °C
Hladina akustického tlaku	75 dB(A)
Druh krytia	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	690 g
Elektrický prípoj	Kábel
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom s vnútorným závitom
Prípoj "dýchacieho" otvoru	M5
Prípoj odvetrania riadiaceho tlaku 82/84	M5
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	M5
Prípoj riadiaceho vzduchu 14	M5
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 2	G1/8
Pneumatický prípoj 3	G1/8
Pneumatický prípoj 4	G1/8
Pneumatický prípoj 5	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS