


nadstavba koncového snímača DAPZ-SB-I-25DC-R-RO

číslo dielca: 534472

FESTO

pre kyvné pohony s montážnym rozhraním podľa VDI/VDE 3845.
Vhodné pre všetky kyvné pohony DAPS a len pre DRD/DRE veľkostí od 4 do 225. Pre kyvné pohony veľkostí 1 a 2 resp. od 375 do 880 je montáž možná len s adaptérom DAPZ-SBZ-...



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Prípustný priemer kábla	8 ... 13 mm
podľa normy	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Typ	okrúhly
montážna poloha	ľubovoľný
Odolnosť voči skratu	áno
Funkcia spínacieho prvku	Otvárač
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
princíp merania	induktívny
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Izolačné napätie	25 V
Menovité prevádzkové napätie DC	8 V
Spínací výstup	NAMUR
Nárazová pevnosť	0,5 kV
Stupeň znečistenia	3
ATEX- kategória plyn	II 2G
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	EEx ia IIC T6
Ex-Teplota okolia	-25°C ≤ Ta ≤ +70°C
Oddelenie vydávajúce certifikát	TÜV 99 ATEX 1479 X
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-25 ... 70 °C
Spínací prúd, tlmený	≤ 1 mA
Spínací prúd, netlmený	≥ 3 mA
Elektrická prípojka	Závitová svorka nastrčiteľný
Káblový konektor so závitom	M20x1,5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre tesnenia	EPDM
Materiálová informácia pre kryt telesa	PA
Materiálová informácia pre objímku telesa	PA
Materiálová informácia pre konzolu	PA