

# Skrinka koncového spínača DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Číslo dielu: 534475

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Prípustný priemer kábla	7 s...13 s
Založené na norme	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Tvar	okružly tvar
Montážna poloha	ľubovoľná
Odolnosť proti skratu	taktovacia
Funkcia spínacieho prvku	Spínač
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípoje
Princíp merania	indukčný
Indikátor spínacej polohy	áno
Rozsah prevádzkového napätia DC	10 V...30 V
Vlastný príkon pri prevádzkovom napätí	0 mA...100 mA
Izolačné napätie	50 V
Max. výstupný prúd	100 mA
Spínací výstup	PNP
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.5 kV
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP67
Teplota okolia	-20 °C...70 °C
Elektrický prípoj	Skrutkovacia svorkovnica
Konektor kábla	M20x1,5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál veka telesa	PC
Materiál päťice telesa	ABS+PC
Materiál konzoly	ABS+PC