


Škrtiaci spätný ventil GR-QB-1/4-U

Číslo dielu: 534682

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtenie s funkciou spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	QB-1/4
Pneumatický prípoj 2	QB-1/4
Spôsob ovládania	manuálne
Nastavovací prvok	Skrutka s drážkou
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s priechodným otvorom voliteľne:
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	21.1 cu ft/min
Normálny menovitý prietok v spätnom smere	22.4 cu ft/min...24.7 cu ft/min
Prevádzkový tlak	-13.8 psi...116 psi
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Materiál telesa	Zosilený PBT
Montážna poloha	ľubovoľná
Normálny prietok v smere škrtenia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	35 cu ft/min
Normálny prietok v spätnom smere 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	47.6 cu ft/min...48 cu ft/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota média	32 °F...140 °F
Hmotnosť výrobku	1 oz
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz poniklované
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál ryhovanej hlavy	Mosadz poniklované
Materiál regulačnej skrutky	Mosadz poniklované