

Pomalo nábehový ventil MS12-DE

Číslo dielu: 535034

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia odvetrávania	je možné škrtenie
Spôsob ovládania	elektrický
Montážna poloha	ľubovoľná
Pomocné ručné ovládanie	s aretáciou tlačidlom
Konštrukcia	Piest-sedlo
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Spôsob riadenia	nepriamo riadený
Napájanie riadiacim vzduchom	interný
Smer prietoku	nereverzibilné
Funkcia ventilu	2/2
Indikátor spínacej polohy	s príslušenstvom
Prevádzkový tlak	3 bar...16 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	25000 l/min...42000 l/min
Doba zopnutia	100%
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...50 °C
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	3800 g
Indikácia stavu signálu	s príslušenstvom
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s príslušenstvom voliteľne:
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok