

Pomalo nábehový ventil

MS12N-DL

Číslo dielu: 535038

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia odvetrávania	je možné škrtenie
Spôsob ovládania	pneumatický
Montážna poloha	ľubovoľná
Pomocné ručné ovládanie	žiadne
Konštrukcia	Piest-sedlo
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Spôsob riadenia	priamo
Napájanie riadiacim vzduchom	interný
Smer prietoku	nereverzibilné
Funkcia ventilu	2/2
Prevádzkový tlak	2 bar...20 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	25000 l/min...42000 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	3600 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s príslušenstvom voliteľne:
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok