

filter MS4-LF-1/8-EUM

číslo dielca: 535644

FESTO

40µm-filter, kovová nádoba, manuálne odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku vzduchu zľava doprava



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	4
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	Spekaný filter s odstredivým separátorom
Max. množstvo kondenzátu	25 ml
Misková ochrana	integrováný ako kovová nádobka
Pracovný tlak	0 ... 14 bar
Štandardný menovitý prietok	1.100 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:8:4]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	349 g
Typ upevnenia	Voliteľný: zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre filter	PE
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	Hliníkový tlakový odliatok Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre priezor	PA