


najjemnejší filter

MS4-LFM-1/4-ARM-DA-Z

číslo dielca: 536824

FESTO

0,01 µm-Filter, plastová nádoba, plastový ochranný kôš, ručné odpúšťanie kondenzátu, s ukazovateľom diferenciálneho tlaku, prietok sprava doľava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	4
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	0,01 µm
Účinnosť filtrácie	99,9999 %
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	vláknitý filter
Max. množstvo kondenzátu	19 ml
Misková ochrana	ochranný kôš z plastu
Ukazovateľ diferenciálneho tlaku	Optický ukazovateľ
Vstupný tlak 1	0 ... 14 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [1:7:2]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Obsah zvyškového oleja	0,01 mg/m ³
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	190 g
Typ upevnenia	Voliteľný: zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre filter	bór kremičitanové vlákna
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	PC