


# Pripojovacia doska-Sada MS12-AGH

Číslo dielu: 537137

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Veľkosť                            | 12                                            |
| Konštrukčný rad                    | MS                                            |
| Montážna poloha                    | ľubovoľná                                     |
| Prevádzkové médium                 | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii    |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Skladovacia teplota                | -10 °C...60 °C                                |
| Teplota média                      | -10 °C...60 °C                                |
| Hmotnosť výrobku                   | 1300 g                                        |
| Pneumatický prípoj 1               | G1 1/2                                        |
| Pneumatický prípoj 2               | G1 1/2                                        |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                                |
| Materiál pripojovacej dosky        | Hliníkový tlakový odliatok                    |
| Materiál tesnení                   | NBR                                           |