

Pripojovacia doska-Sada MS12-AGI

Číslo dielu: 537138

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	12
Konštrukčný rad	MS
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	1300 g
Pneumatický prípoj 1	G2
Pneumatický prípoj 2	G2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál tesnení	NBR