



Tlakový multiplikátor DPA-40-16

Číslo dielu: 537274

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer piestu	40 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Tlakový prevodník s dvomi piestami
Indikácia tlaku	G1/8 pripravený
Výstupný tlak 2	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Prevádzkový tlak	0.25 MPa...1 MPa 2.5 bar...10 bar 36.25 psi...145 psi
Rozsah regulácie tlaku	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Vstupný tlak 1	2.5 bar...10 bar 0.25 MPa...1 MPa 36.25 psi...145 psi
Pokyn k rozsahu regulácie tlaku	Keď je pružina regulátora úplne napnutá, maximálny výstupný tlak môže byť prekročený o 40%.
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	5 °C...60 °C
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	1500 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Pneumatický prípoj 3	M7
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS