



Vysielač  
SOEG-S-M18W-K-L  
Číslo dielu: 537693

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak                       | Hodnota                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tvar                                        | okrúhly tvar                          |
| Zodpovedá norme                             | EN 60947-5-2                          |
| Povolenie                                   | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)     |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)       | podľa smernice EU-EMV                 |
| Merané hodnoty                              | Poloha                                |
| Princíp merania                             | optoelektronický                      |
| Metóda merania                              | Jednosmerná optická brána<br>Vysielač |
| Typ svetla                                  | červená                               |
| Dosah                                       | 20000 s                               |
| Teplota okolia                              | -25 °C...55 °C                        |
| Pokles napätia                              | 2 V                                   |
| Odolnosť proti skratu                       | taktovacia                            |
| Rozsah prevádzkového napätia DC             | 10 V...36 V                           |
| Zvyškové vlnenie                            | 20 %                                  |
| Prúd naprázdno                              | 15 mA                                 |
| Ochrana proti prepólovaniu                  | pre všetky elektrické prípoje         |
| Elektrický prípoj                           | 3- žilový<br>Kábel                    |
| Dĺžka kábla                                 | 2.5 m                                 |
| Materiál plášťa kábla                       | TPE-U(PUR)                            |
| Veľkosť                                     | M18x1                                 |
| Spôsob upevnenia                            | s kontramaticou                       |
| Uťahovací moment                            | 20 Nm                                 |
| Hmotnosť výrobku                            | 124 g                                 |
| Materiál telesa                             | Mosadz<br>pochrómované                |
| Materiál prevlečnej matice                  | Mosadz<br>pochrómovaný                |
| Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla | -5 °C...55 °C                         |
| Druh krytia                                 | IP65<br>IP67                          |

| Charakteristický znak              | Hodnota                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B2-L                            |