

Kyvná príruka SNCL-20

Číslo dielu: 537792

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	20
Založené na norme	ISO 21287
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 °C...90 °C
Hmotnosť výrobku	38 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Hliníková tvárna zliatina
Materiál ložiska	Plast
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované