

# Elektronický modul VMPA2-FB-EMG-4

Číslo dielu: 537984

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                            | Hodnota                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Diagnostika                                      | Podpätie, ventily                                                   |
| Max. počet ventilových pozícií                   | 2                                                                   |
| Maximálny počet ventilových cievok               | 4                                                                   |
| Vlastný príkon pri záťažovom napätí              | 23 mA                                                               |
| Vlastný príkon pri prevádzkovom napätí           | 8 mA                                                                |
| Menovitý záberový prúd elektromagnetickej cievky | 99 mA do 24 ms                                                      |
| Menovitý prúd pri poklese prúdu                  | 18 mA po 24 ms                                                      |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK               | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii<br>(v namontovanom stave) |
| Zhoda s LABS                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Hmotnosť výrobku                                 | 20 g                                                                |
| Materiál telesa                                  | POM                                                                 |
| Pokyny k materiálu                               | V zhode s RoHS                                                      |