

Elektronický modul VMPA2-MPM-EMM-4

Číslo dielu: 537986

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Max. počet ventilových pozícií	2
Maximálny počet ventilových cievok	4
Menovitý záberový prúd elektromagnetickej cievky	100 mA do 30 ms
Menovitý prúd pri poklese prúdu	20 mA po 30 ms
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii (v namontovanom stave)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	20 g
Materiál telesa	POM
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS