

Elektronický modul VMPA1-MPM-EMM-4

Číslo dielu: 537987

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Max. počet ventilových pozícií	4
Maximálny počet ventilových cievok	4
Menovitý záberový prúd elektromagnetickej cievky	80 mA do 25 ms
Menovitý prúd pri poklese prúdu	25 mA po 25 ms
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii (v namontovanom stave)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	20 g
Materiál telesa	POM
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS