

Presný tlakový regulačný ventil MS6-LRP-1/2-D5-A8

Číslo dielu: 538024

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	6
Konštrukčný rad	MS
Ochrana proti manipulácii	Otočný ovládač s aretáciou
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	nepriamo riadený presný membránový regulačný ventil
Funkcia regulátora	Výstupný tlak konštantný so sekundárnym odvetraním
Indikácia tlaku	G1/8 pripravený
Prevádzkový tlak	0.1 MPa...1.4 MPa 1 bar...14 bar
Rozsah regulácie tlaku	0.1 bar...4 bar
Max. tlaková hysteréza	0.02 bar
Prietok sekundárneho odvetrania	650 l/min
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	3000 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Ester oil < 0.1mg/m ³ , according to ISO 8573-1:2010 [-::2] Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	850 g
Spôsob upevnenia	Montáž do čelného panela Montáž do vedenia s príslušenstvom voliteľne:
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	G1/2
Pneumatický prípoj 3	G1/4
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál tesnění	NBR
Materiál tělesa	Hliník